



# ENAPART



93 S Railroad Avenue Unit C  
Bergenfield NJ 07621 USA  
[www.enapart.com](http://www.enapart.com)  
[sales@enapart.com](mailto:sales@enapart.com)



Via del Canneto 35,  
Borgosatollo, Brescia - Italia  
[www.enapart.it](http://www.enapart.it)  
[vendite@enapart.it](mailto:vendite@enapart.it)



Barbaros Mah. Ihlamur Bul. Ağaoğlu  
My Newwork No:3/15 Ataşehir / İstanbul  
[www.enapart.net](http://www.enapart.net)  
[satis@enapart.net](mailto:satis@enapart.net)



PRIVADA 10 B SUR #3908 COL.  
ANZUREZ, C.P. 72530, PUEBLA, PUE  
[www.enapart.com.mx](http://www.enapart.com.mx)  
[sales@enapart.com.mx](mailto:sales@enapart.com.mx)



Friedrich-Ebert-Anlage 36, 60325  
Frankfurt am Main, Germany  
[www.enapart.de](http://www.enapart.de)  
[anfrage@enapart.de](mailto:anfrage@enapart.de)



4 boulevard Carnot, 95400  
villiers-le-bel, Paris, France  
[www.enapart.fr](http://www.enapart.fr)  
[sales@enapart.fr](mailto:sales@enapart.fr)



65049, ОДЕСА, ВУЛИЦЯ ІВАНА  
ФРАНКА, БУДИНОК 55, ПОВЕРХ 3  
[www.enapart.com.ua](http://www.enapart.com.ua)  
[sales@enapart.com.ua](mailto:sales@enapart.com.ua)



MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 3,  
B-DUL BASARABIA, NR.250, CORP P+5  
[www.enapart.ro](http://www.enapart.ro)  
[sales@enapart.ro](mailto:sales@enapart.ro)



〒584-0023 大阪府富田林市若松町  
東2丁目2番16号  
[www.enapart.co.jp](http://www.enapart.co.jp)  
[sales@enapart.co.jp](mailto:sales@enapart.co.jp)



PLAZA NUESTRA SEÑORA DE LAS  
NIEVES 12 ,LOCAL ,50012,ZARAGOZA  
[www.enapart.es](http://www.enapart.es)  
[ventas@enapart.es](mailto:ventas@enapart.es)



Складова база „Онгъл“, Склад А2, п.к.  
4006, гр. Пловдив, България  
[www.enapart.bg](http://www.enapart.bg)  
[sales@enapart.bg](mailto:sales@enapart.bg)



3 Austin Mews, High Street, Hemel  
Hempstead, HP1 3AF , United Kingdom  
[www.enapart.co.uk](http://www.enapart.co.uk)  
[sales@enapart.co.uk](mailto:sales@enapart.co.uk)

## Vapac

Enapart sempre se esforça para oferecer preços e prazos competitivos de suprimentos para seus clientes. Nós vendemos apenas equipamentos originais e peças de reposição, embora nem sempre sejamos o distribuidor oficial ou revendedor do fabricante. Todas as marcas registradas e números de peça exibidos são de propriedade de seus respectivos proprietários.

### PRODUTOS DA MARCA

| produtos                                               | Descrição                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <a href="#">2160120</a>                                | Base de enchimento e drenagem da junta                    |
| <a href="#">8402 (630-LE)</a>                          | Hauptplatine LE                                           |
| <a href="#">1150634 für LE 45 D</a>                    | Configuração LE/LEP                                       |
| <a href="#">M570003</a>                                | tampa do eletrodo preta                                   |
| <a href="#">LE18LC</a>                                 | Umidificadores a vapor                                    |
| <a href="#">LE60D</a>                                  | Umidade flutbefeuchter                                    |
| <a href="#">PCD4N-6WB</a>                              | Cilindro de reposição 4N-6WB                              |
| <a href="#">61-PCD4H-6WB</a>                           | cilindro                                                  |
| <a href="#">Steam Cylinder for VAPAC( S/N V36896 )</a> | cilindro de vapor                                         |
| <a href="#">CC1/2N-2WA (C1-2N235)</a>                  | partb. cilindro de substituição                           |
| <a href="#">PCD1/2N-2W</a>                             | cilindro                                                  |
| <a href="#">CC-4H-6WB , LE110D</a>                     |                                                           |
| <a href="#">CC-4H-6WB , LE90D</a>                      |                                                           |
| <a href="#">CC-4H-3WB , LE30D</a>                      |                                                           |
| <a href="#">1240122</a>                                | Transformador                                             |
| <a href="#">PCD4L-3WB</a>                              |                                                           |
| <a href="#">LE05D</a>                                  | Caldeira de eletrodo                                      |
| <a href="#">633</a>                                    |                                                           |
| <a href="#">LR10C</a>                                  | cilindro                                                  |
| <a href="#">PCD4N-3WB (150-650 uS/cm)</a>              | cilindro de substituição                                  |
| <a href="#">PCM2N-2WA</a>                              | cilindro                                                  |
| <a href="#">PCD4N-3WB (450-1000 uS/cm)</a>             | Visor alfanumérico para umidificador de vapor VAPAC LE 60 |
| <a href="#">M520250</a>                                | Conexão de mangueira flexível para entrada de água 3/4    |
| <a href="#">631-LE-M1</a>                              | Umidificador LE com display PCB + kit antiestático        |
| <a href="#">PCD4N-3WB Steam cylinder 4N-3WB</a>        | cilindro de vapor                                         |
| <a href="#">PCM3NS-3WA</a>                             | cilindro                                                  |
| <a href="#">PCD4NS-3WB</a>                             | cilindro                                                  |
| <a href="#">PCD4NS-6WB</a>                             | cilindro                                                  |
| <a href="#">PCM3N-3WA</a>                              | cilindro                                                  |
| <a href="#">LED18D</a>                                 | Umidificadores a vapor                                    |
| <a href="#">PCM2N-2W0</a>                              | tanque de umidade                                         |
| <a href="#">FVKIT-108-1</a>                            | Sensor de umidade para instalação de dutos                |
| <a href="#">LE110D + LE90 (AHU B15-1)</a>              | Umidificador                                              |
| <a href="#">Typ LE110D + LE110 + LE30D (AHU B15-2)</a> | Umidificador                                              |
| <a href="#">LE110D + LE90 (AHU B15-3)</a>              | Umidificador                                              |

| produtos                                              | Descrição                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <a href="#">LE110D + LE90 (AHU B15-4)</a>             | Umificador                      |
| <a href="#">LE30D</a>                                 | umificador a vapor              |
| <a href="#">PCD4H-6WB</a>                             | cilindro                        |
| <a href="#">CC4H-6WB</a>                              | Cilindro de vapor limpo         |
| <a href="#">2H-2WA</a>                                | cilindro sobressalente          |
| <a href="#">PCD1/2N-2WA</a>                           | Cilindro de umidificação        |
| <a href="#">PCM2N-2WA old code D2N235 new code</a>    | Cilindro de umidificação        |
| <a href="#">PCD4H-3WB</a>                             | cilindro                        |
| <a href="#">P/N: D2N235, Type: 2N-2WA</a>             | Cilindros de substituição       |
| <a href="#">D4N355 4N-3WB</a>                         | Cilindro de reposição 4N 3WB    |
| <a href="#">Typ LE09LC</a>                            | umificador a vapor              |
| <a href="#">LE30LC</a>                                | umificador                      |
| <a href="#">Typ LR60PD</a>                            | Umidade luftbefeuchter          |
| <a href="#">8040721</a>                               | cabo de eletrodo                |
| <a href="#">656-LC</a>                                | Placa-mãe LELC                  |
| <a href="#">1150633</a>                               | CARRINHO                        |
| <a href="#">FV-KIT 175</a>                            | Kit de status/falha             |
| <a href="#">P/N: 105526, Type: TK1-528AB024MC2268</a> | SICHERHEITSSCHALTER             |
| <a href="#">630-LE</a>                                | placa-mãe para umificador       |
| <a href="#">2600070</a>                               | Bomba de lodo                   |
| <a href="#">Typ LE18D</a>                             | Umificador a vapor              |
| <a href="#">D4H655</a>                                | cilindro                        |
| <a href="#">CC4N-6WB</a>                              | Substituição do cilindro        |
| <a href="#">D3N335</a>                                | Cilindro de substituição 3N-3WA |
| <a href="#">D4H355</a>                                | cilindro de substituição        |
| <a href="#">D2H235</a>                                | cilindro de substituição        |
| <a href="#">C4NS355</a>                               | cilindro de substituição        |
| <a href="#">D1-2H235</a>                              | cilindro sobressalente          |
| <a href="#">D2N235</a>                                | cilindro de reposição           |
| <a href="#">C4N655</a>                                | cilindro sobressalente          |
| <a href="#">D4N655 (4N-6WB)</a>                       | cilindro sobressalente          |
| <a href="#">1150575</a>                               | Placa de operação               |
| <a href="#">LE18LC-2</a>                              | umificador a vapor              |
| <a href="#">D1-2HS335</a>                             | cilindro sobressalente          |
| <a href="#">LE05LC-2</a>                              | umificador a vapor              |
| <a href="#">D4H355 (4H-3WB)</a>                       | cilindro sobressalente          |
| <a href="#">LMV2</a>                                  |                                 |
| <a href="#">3N-3WA</a>                                | cilindro de substituição        |
| <a href="#">2620325</a>                               | Válvula de entrada              |
| <a href="#">PCM1N-2WA old code/ new code D1N235</a>   | cilindro sobressalente          |
| <a href="#">D1-2L222</a>                              | cilindro de substituição        |
| <a href="#">RDU18LE</a>                               | Acessório do ventilador RDU     |
| <a href="#">C4H655</a>                                | .                               |

| produtos                                               | Descrição                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <a href="#">40111318 Typ LE18LC</a>                    | Umidificador a vapor                                     |
| <a href="#">40111330 Typ LE30LC</a>                    | Umidificador a vapor                                     |
| <a href="#">D1-2L222 1/2L-2WO</a>                      |                                                          |
| <a href="#">LE90D</a>                                  | Umidificadores LE90D 90 kg/h — com display               |
| <a href="#">3910021</a>                                | Peneira de drenagem para cilindro LR                     |
| <a href="#">D4L355</a>                                 | Alimentação com relógio                                  |
| <a href="#">Typ CM2N-2WA old code/ new code 2N-2WA</a> | cilindro para umidificador de vapor LE09LC-2             |
| <a href="#">PCM1-3WO</a>                               | Cilindros de substituição                                |
| <a href="#">D1N322</a>                                 | Cilindros de substituição                                |
| <a href="#">D4N355</a>                                 | cilindro de substituição                                 |
| <a href="#">Typ LE09D</a>                              | umidificador a vapor                                     |
| <a href="#">Typ LE90PD</a>                             | umidificador a vapor                                     |
| <a href="#">Typ LE45LC</a>                             | umidificador a vapor                                     |
| <a href="#">D1-2N235</a>                               | Cilindro de substituição 1/2N-2WA                        |
| <a href="#">D1-2H235 1</a>                             | Cilindro de substituição 1/2H-2WA                        |
| <a href="#">M990168</a>                                | Copo de enchimento com tubos de aço inoxidável           |
| <a href="#">3910110</a>                                | Base de habitação para filme de colecionador de calcário |
| <a href="#">2620351</a>                                | válvula de entrada                                       |
| <a href="#">LE30PD</a>                                 | umidificador a vapor                                     |
| <a href="#">2560047</a>                                | mangueira de drenagem                                    |
| <a href="#">P/N: C4H355, Type: 4H-3WB</a>              | Cilindros de substituição                                |
| <a href="#">P/N: C3N335, Type: 3N-3WA</a>              | Cilindros de reposição                                   |
| <a href="#">D3H335</a>                                 | cilindro de substituição                                 |
| <a href="#">P/N: D4H355, Type: 4H-3WB</a>              | Cilindros de substituição                                |
| <a href="#">P/N: D4H655, Type: 4H-6WB</a>              | Cilindros de substituição                                |
| <a href="#">P/N: D4N655, Type: 4N-6WB</a>              | cilindro de substituição                                 |
| <a href="#">P/N: D4N355, Type: 4N-3WB</a>              | Cilindros de substituição                                |
| <a href="#">LE18D</a>                                  | Umidificador de vapor embutido com display alfanumérico  |
| <a href="#">D3L335</a>                                 | cilindro de substituição                                 |
| <a href="#">2560041</a>                                | Mangueira de vapor com revestimento têxtil               |
| <a href="#">634-LE05P</a>                              | Placa de configuração                                    |
| <a href="#">Typ LR50PD mit MT1</a>                     | umidificador a vapor                                     |
| <a href="#">steam hose with textile cover DN 55</a>    | mangueira de vapor com revestimento têxtil, DN 55 mm     |
| <a href="#">C3H335</a>                                 | CILINDRO                                                 |
| <a href="#">CC-2N-2WA</a>                              |                                                          |
| <a href="#">CC-3N-3WA</a>                              | Cilindro para LE18                                       |
| <a href="#">1/2N-2WA</a>                               | cilindro                                                 |
| <a href="#">2N2WA</a>                                  | cilindro de umidade iSE                                  |
| <a href="#">M990503</a>                                |                                                          |
| <a href="#">3910037</a>                                |                                                          |
| <a href="#">3910166</a>                                |                                                          |
| <a href="#">C3N335</a>                                 |                                                          |
| <a href="#">LR10PD</a>                                 | umidificador a vapor                                     |

| produtos                                                | Descrição                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <a href="#">LR30PD</a>                                  | umidificador a vapor                |
| <a href="#">C4H355</a>                                  |                                     |
| <a href="#">2560049</a>                                 |                                     |
| <a href="#">C4N355</a>                                  | Cilindro de substituição 4N-3WB     |
| <a href="#">LR30C</a>                                   |                                     |
| <a href="#">D4NS355</a>                                 | umidificador a vapor                |
| <a href="#">M990044 (LR60PD, LR30PD, LR50PD)</a>        |                                     |
| <a href="#">M990042 (for for JLR50PD)</a>               |                                     |
| <a href="#">C2N235</a>                                  | .                                   |
| <a href="#">D4N655</a>                                  | cilindro de vapor                   |
| <a href="#">1/2N-2WA (D1-2N235)</a>                     | cilindro de reposição               |
| <a href="#">3910195</a>                                 | Base de enchimento e drenagem       |
| <a href="#">LE45D</a>                                   | umidificador a vapor                |
| <a href="#">PCM2L-3WA</a>                               | cilindro de reposição 2L-3WA        |
| <a href="#">PCM2N-3WA</a>                               | umidificador                        |
| <a href="#">634-LE30P</a>                               | Placa de configuração LE/LEP        |
| <a href="#">2620320</a>                                 | Válvula de entrada                  |
| <a href="#">C1-2N235</a>                                |                                     |
| <a href="#">2560042</a>                                 | Dampfschlauch mit Textilmantel      |
| <a href="#">M570001</a>                                 | Tampa elétrica vermelha             |
| <a href="#">D4H655/ 450-1000 uS/cm</a>                  | cilindro de substituição            |
| <a href="#">D4N655/ 150-650 uS/cm</a>                   | cilindro de substituição            |
| <a href="#">D1N235</a>                                  |                                     |
| <a href="#">1097021</a>                                 | elemento de aquecimento             |
| <a href="#">3910173</a>                                 |                                     |
| <a href="#">3910246</a>                                 |                                     |
| <a href="#">3910109</a>                                 |                                     |
| <a href="#">M010234</a>                                 |                                     |
| <a href="#">1080150</a>                                 |                                     |
| <a href="#">PCM1N-3WA</a>                               |                                     |
| <a href="#">2N-2WA (D2N35)</a>                          | cilindro de substituição            |
| <a href="#">CD1/2HS3WA old code /new code D1-2HS235</a> | cilindro de vapor                   |
| <a href="#">D1-2HS235</a>                               | cilindro                            |
| <a href="#">LE18PD</a>                                  | umidificador a vapor                |
| <a href="#">D3HS335</a>                                 | Cilindro Eratzzy                    |
| <a href="#">M57-0002</a>                                | Tampa branca do sensor de alta água |
| <a href="#">8040604</a>                                 | cabo de eletrodo                    |
| <a href="#">1/2L-2WO (D1-2L222)</a>                     | cilindro de substituição            |
| <a href="#">2600062</a>                                 | Bomba                               |
| <a href="#">LMV4</a>                                    | Minivap                             |
| <a href="#">LE30LC-2</a>                                | umidificador a vapor                |
| <a href="#">LE45LC-2</a>                                | Outro umidificador a vapor          |
| <a href="#">M9900168</a>                                | Copo de enchimento Tundish          |

| produtos                                   | Descrição                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <a href="#">40101994</a>                   | DRENO DA BOMBA                             |
| <a href="#">1097020</a>                    |                                            |
| <a href="#">1/2L-2WA</a>                   | cilindro de substituição                   |
| <a href="#">3H-3WA</a>                     | Cilindro                                   |
| <a href="#">2560043</a>                    |                                            |
| <a href="#">Type LE05LC</a>                |                                            |
| <a href="#">D2N335</a>                     | cilindro de vapor                          |
| <a href="#">Type D2N235</a>                | cilindro de substituição                   |
| <a href="#">262030</a>                     |                                            |
| <a href="#">V45-VS09D</a>                  |                                            |
| <a href="#">Type D1-2L222</a>              | cilindro de substituição                   |
| <a href="#">2560041 DN 35mm</a>            | Mangueira de vapor com revestimento têxtil |
| <a href="#">D4L-6WB</a>                    | cilindro de substituição                   |
| <a href="#">2560054</a>                    | Mangueira de vapor                         |
| <a href="#">CONTROL BOARD FOR LE18LC-2</a> |                                            |
| <a href="#">D2N322 / 2N-3WO</a>            | cilindro de substituição                   |
| <a href="#">C4NS655</a>                    |                                            |
| <a href="#">8070004</a>                    |                                            |
| <a href="#">4NS-6WB</a>                    | cilindro de substituição                   |
| <a href="#">M300120</a>                    |                                            |
| <a href="#">3910112</a>                    |                                            |
| <a href="#">LR40PD</a>                     | umidificador a vapor                       |
| <a href="#">DH2H235</a>                    | cilindro para umidificador a vapor LE09LC  |
| <a href="#">1/2H-2WA</a>                   |                                            |
| <a href="#">Typ LR20PD</a>                 |                                            |
| <a href="#">Typ LR40PD</a>                 |                                            |
| <a href="#">D3H335/Zylinder 3H-3WA</a>     |                                            |
| <a href="#">3910172</a>                    |                                            |
| <a href="#">FVKIT 118</a>                  |                                            |
| <a href="#">1110401</a>                    |                                            |
| <a href="#">1210080</a>                    |                                            |
| <a href="#">VE18-3P</a>                    |                                            |
| <a href="#">VE45-3P</a>                    | umidificador a vapor                       |
| <a href="#">D4L655</a>                     | cilindro de substituição                   |
| <a href="#">M540180</a>                    |                                            |
| <a href="#">D4N355 / 150-650 pS/cm</a>     |                                            |
| <a href="#">C1-2L235</a>                   |                                            |